



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

f	1,95 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	0,21 mm
Ø D	4 mm
Radio R	0,15 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	4,2 mm
Refrigeración interior	no
Quality Dress	AKJECBN8
Longitud útil	25,4 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 25,4 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 67 HRC	adecuado
continuo	adecuado
seco	adecuado