

**Inserto copiador a la izquierda simturn AX, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270601 4,2
GTIN	2050002066182
Clase de artículo	24U

Descripción**Ejecución:**

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descripción técnica

Radio R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	0,8 mm
Refrigeración interior	no
Quality Dress	AAEUX800
Longitud útil	20,3 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	400 m/min	N

Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	240 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	210 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		