

**Inserto copiador a la izquierda simturn AX, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270599 5,2
GTIN	2050002066175
Clase de artículo	24U

**Descripción****Ejecución:**

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

**Descripción técnica**

Refrigeración interior	no
Radio R	0,15 mm
para perforaciones a partir de Ø D <sub>min.</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
Profundidad de tronzado máxima p <sub>máx.</sub>	1 mm
Ø D	5 mm
Quality Dress	AYD4X800
Longitud útil	15,2 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	240 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	210 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		