



## Inserto de roscado de perfil parcial 60° interior, a la derecha, simturn AX, L2 = 15,2 mm, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	270649 1
GTIN	2050002067301
Clase de artículo	24U

### Descripción

#### Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

#### Aplicación:

Para la producción de roscas interiores ISO métricas.

para perforaciones a partir de  $\varnothing D_{\min.}$ : 3,24 mm

$\varnothing D$ : 4 mm

Altura de paso: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Ancho de tronzado w: 0,09 mm

S: 0,32

### Descripción técnica

para perforaciones a partir de $\varnothing D_{\min.}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Ancho de tronzado w	0,09 mm
Altura de paso	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Quality Dress	A05GX800
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm

Tipo de producto

Inserto de corte para torneado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		