



## Inserto de roscado de perfil parcial 60° interior, a la derecha, simturn AX, L2 = 15,2 mm, Tipo: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	270649 6
GTIN	2050002067356
Clase de artículo	24U

### Descripción

#### Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

#### Aplicación:

Para la producción de roscas interiores ISO métricas.

para perforaciones a partir de  $\varnothing D_{\min.}$ : 5,2 mm

$\varnothing D$ : 5 mm

Altura de paso: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Ancho de tronzado w: 0,06 mm

### Descripción técnica

f	2,45 mm
para perforaciones a partir de $\varnothing D_{\min.}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Ancho de tronzado w	0,06 mm
Altura de paso	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Quality Dress	AE44X800

Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		