



Inserto de roscado de perfil parcial 60° interior, a la derecha, simturn AX, L2 = 15,2 mm, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	270649 4
GTIN	2050002067332
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Aplicación:

Para la producción de roscas interiores ISO métricas.

para perforaciones a partir de $\varnothing D_{\min.}$: 4,8 mm

$\varnothing D$: 5 mm

Altura de paso: 1 – 1,25 mm

f: 2,25 mm

t: 0,7 mm

Ancho de tronzado w: 0,12 mm

Descripción técnica

para perforaciones a partir de $\varnothing D_{\min.}$	4,8 mm
f	2,25 mm
Ancho de tronzado w	0,12 mm
t	0,7 mm
$\varnothing D$	5 mm
Altura de paso	1 – 1,25 mm
S	0,55
Quality Dress	AJA0X800

Atributo del nombre de producto	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado		
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		