



Inserto de mandrinar a la derecha simturn AX Center Line, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm



Datos de pedido

Número de pedido	270503 1,4
GTIN	2050002064652
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descripción técnica

Refrigeración interior	no
f	1,95 mm
Radio R	0,1 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min} .	1,4 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Quality Dress	AW3GX800
Longitud útil	6,1 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		