



Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



Datos de pedido

Número de pedido	270515 2,7
GTIN	2050002064829
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descripción técnica

f	1,95 mm
Refrigeración interior	no
Radio R	0,15 mm
para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	2,7 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	0,2 mm
Ø D	4 mm
Quality Dress	AAQ1X800
Longitud útil	15,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		