



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX Center Line, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Datos de pedido

Número de pedido	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Refrigeración interior	no
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
Radio R	0,1 mm
f	1,95 mm
Quality Dress	AW34CBN8
Longitud útil	6,1 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		

húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado
Aire	adecuado