



Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



Datos de pedido

Número de pedido	270525 2,7
GTIN	2050002064935
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

Radio R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Refrigeración interior	no
f	1,95 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	0,13 mm
Quality Dress	AAQ6CBN8
Longitud útil	15,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		

húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado
Aire	adecuado