



Juego de herramientas de montaje de 74 piezas en bolsa para herramientas, Número de piezas: 74



Datos de pedido

Número de pedido	686020 74
GTIN	4062406785284
Clase de artículo	66H

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

Suministro:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462010 tam. 5

Nivel de burbuja de aluminio: 1 ud. n.º 467435 tam. 400

Juego de limas: 1 ud. n.º 517419 tam. 200

Arco de sierra para metal con hoja de bimetálico: 1 ud. n.º 580750 tam. 300

Juego de llaves de dos bocas 6 - 34 mm con soporte de apriete: 1 ud. n.º 610960 tam. 12 (6×7 – 30×34) con 1 ud. n.º 611500 tam. 12

Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630368 tam. 6 (29 piezas)

Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3, 4, 7

Destornillador ranura: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 0, 1, 2

Alicate universal: 1 ud. n.º 702995 tam. 180

Alicate p/bombas d/agua,bocas templ.ind.: 1 ud. n.º 706145 tam. 250

Alicate de boca redonda plana, curvado: 1 ud. n.º 713595 tam. 200

Alicate de corte diagonal: 1 ud. n.º 725245 tam. 160

Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 tam. 300

Cúter universal: 1 ud. n.º 845039 tam. 160

Guantes de trabajo de cuero (par): 1 ud. n.º 094055 tam. 10

Gafas de patillas: 1 ud. n.º 096845 tam. CLEAR

Protector auditivo de cápsula: 1 ud. n.º 097795 tam. STEEL

Bolsa textil para herramientas: 1 ud. n.º 692262 tam. 2

Nota:

El equipamiento está embalado por separado.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Descripción técnica

Número de piezas	74
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Ranura
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Bolsa textil para herramientas Tipo 2	692262 2
Par de guantes Cuero vacuno duro Talla de los guantes 10	094055 10
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	702995 180
Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 250 mm	706145 250
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 7 mm	660701 7
Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160

Juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable Longitud sin cola 200 mm	517419 200
Soporte para htas. de plástico Para cantidad de llaves 12	611500 12
Protector auditivo de cápsula Tipo STEEL	097795 STEEL
Gafas protectoras cómodas Matiz lunas CLEAR	096845 CLEAR
Nivel de burbuja de aluminio Longitud 400 mm	467435 400
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3 mm	660701 3
Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 12	610960 12
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 4 mm	660701 4
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 0	668401 0
Arco de sierra con hoja bimetálica 24 dientes Longitud hoja 300 mm	580750 300
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Martillo de herrero Peso sin mango 300 g	750125 300
Cinta métrica enrollable Longitud de cinta 5 m	462010 5
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713595 200
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 29 piezas Tipo 6	630368 6