

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower forma de U estacionario, Tipo: SM****Datos de pedido**

Número de pedido	955454 SM
GTIN	4062406785512
Clase de artículo	9GC

**Descripción****Ejecución:**

UNI Z-Tower de altura media con bandeja portaobjetos de bambú de 25 mm de grosor. Con paredes perforadas en el interior y exterior por todos los lados  $\square$  9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. En la parte trasera con listón de cepillo para el paso de cables y pasacables adicional. Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Uso variable y universal para diversas aplicaciones y equipamientos. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M.

**Lacado:**

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

**Nota:**

Encontrará accesorios como placas de identificación, suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.º 955474 - 955499.

**Descripción técnica**

Anchura	750 mm
Profundidad útil	510 mm

Serie	Z-Tower
Anchura útil	540 mm
Peso	69 kg
Profundidad	750 mm
Altura	945 mm
Departamento de Tower altura útil	850 mm
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9x9
Regulación de la altura en el intervalo	37
Tipo de producto	Torre para pared perforada