

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck con cajones de extensión total para L-BOXX®, 16×16G, Tipo: 10**Datos de pedido**

Número de pedido	914575 10
GTIN	4062406785598
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento abierto con 4 estantes extraíbles, adecuado para 4 maletas organizadas de plástico L-BOXX®, que se pueden unir y separar con un clic de forma fácil y rápida. Se adaptan 2 maletas organizadas de plástico L-BOXX® n.º 693330 tam. 102 y tam. 136. O como alternativa: 2 × n.º 693330 tam. 102; 1 × tam. 238 (en caso de ampliación del 3.º estante extraíble). **Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE. Un cierre centralizado** bloquea la puerta, los cajones y los estantes extraíbles.

con 6 cajones.

Suministro:

Con subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º951510 tam. 75;

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con antracita RAL 7016.

Nota:

Portavalores / compartimento lateral opcional n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico separada. Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. La maleta organizada L-BOXX® no está incluida en el volumen de suministro.

Descripción técnica

Anchura	1195 mm
Profundidad	500 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura	1000 mm
Material tablero de trabajo	X-ABS
Parachoques	sí
Cajón anchura útil	400 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Cajón anchura útil en G	16
Cantidad de cajones	6
Cajones superficie útil en G	16×16
Peso	104 kg
Cajón profundidad útil en G	16
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajón profundidad útil	400 mm
Serie	ToolTruck
ComfortClose	no
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
rebajable	no
Número puertas	0
Anchura útil estante extraíble	370 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Atributo del nombre de producto	16×16G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951510 75
Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951510 125
Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo sobre ruedas Tipo G	915567 G
Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21	914227 VA21