

Garant UNILINE

UNI Z-Tower forma de U transportable, Tipo: SM**Datos de pedido**

Número de pedido	955455 SM
GTIN	4062406785604
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

UNI Z-Tower de altura media con bandeja portaobjetos de bambú de 25 mm de grosor. Con paredes perforadas en el interior y exterior por todos los lados \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. En la parte trasera con listón de cepillo para el paso de cables y pasacables adicional. Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Uso variable y universal para diversas aplicaciones y equipamientos. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M. Con 4 rodillos de dirección, \varnothing 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará accesorios como placas de identificación, suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.º 955474 - 955499.

Descripción técnica

Profundidad útil	510 mm
------------------	--------

Peso	69 kg
Altura	1095 mm
Profundidad	750 mm
Serie	Z-Tower
Ø rueda	125 mm
Anchura útil	540 mm
Anchura	750 mm
Departamento de Tower altura útil	850 mm
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Regulación de la altura en el intervalo	37
Tipo de producto	Torre para pared perforada