



## Llave de impacto, Tipo: GDS18V1000



### Datos de pedido

Número de pedido	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Potente atornillador reversible de impacto de 18 V con tecnología Brushless **BITURBO**, para aplicaciones de atornillado **de máxima dureza** en metal.

- **3 niveles de velocidad / par de giro para un control excelente sobre el número de revoluciones y el par de giro.**

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

### Descripción técnica

Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M24
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V

Tensión de batería	18 V
Peso	2,9 kg
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Frecuencia de impactos	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo duro	1000 Nm
Empleo típico	Heavy Duty
Quality Dress	GDS18V-1000
Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	8 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Vibraciones máximas según EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
par inicial de arranque máximo	1600 Nm
Niveles de par de giro	3
Tipo de producto	Atornillador de impacto