

**Llave de impacto, Tipo: GDR18V200****Datos de pedido**

Número de pedido	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Atornillador de impacto reversible compacto de 18 V, con asiento para puntas de 1/4 pulgada.

- **Par de giro y número de impactos altos (4000 rpm) para un progreso rápido del trabajo en operaciones de atornillado en metal (hasta M16) y madera.**
- **Forma constructiva muy corta para un manejo perfecto incluso en lugares estrechos y por encima de la cabeza.**

**Suministro:**

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

**Descripción técnica**

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Suministro de energía	a batería

Quality Dress	GDR18V200
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Cantidad de baterías contenidas	2
Vibraciones máximas según EN	14 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	4 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Frecuencia de impactos	0 min <sup>-1</sup>
Par de giro máximo duro	200 Nm
Peso	1,1 kg
Empleo típico	Strong
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono interior
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M16
Niveles de par de giro	1
par inicial de arranque máximo	350 Nm
Tipo de producto	Atornillador de impacto