

**Llave de impacto, Tipo: GDX18V210C****Datos de pedido**

Número de pedido	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Potente atornillador reversible de impacto con 2 modos de funcionamiento para metal y madera y **Bluetooth Connectivity**.

- **Portaherramientas especial combinado cuadrado de 1/2 pulgada y hexagonal de 1/4 pulgada.**
- **Control de potencia de 3 niveles para pares diferentes con aplicaciones diversas.**
- **Otros parámetros y modos de funcionamiento ajustables individualmente a través de la aplicación Toolbox.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

Descripción técnica

Frecuencia de impactos	0 - 4100 min ⁻¹
------------------------	----------------------------

Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Capacidad de la batería	4 Ah
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Empleo típico	Strong
Peso	1,2 kg
Tensión de batería	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo duro	210 Nm
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M16
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono interior, cuadrado macho
Vibraciones máximas según EN	9,8 m/s ²
Quality Dress	GDX18V210C
Tipo batería	Ion de litio
Niveles de par de giro	3
par inicial de arranque máximo	370 Nm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Tipo de producto	Atornillador de impacto