



Muela abrasiva (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 36



Datos de pedido

Número de pedido	566358 36
GTIN	4027497072354
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva con **grano abrasivo de cerámica (CER)** autoafilable y plato de apoyo reforzado por fibra de vidrio integrado. **Comportamiento abrasivo agresivo** de una muela de fibra, combinado con **la marcha estable** y la vida útil ventajosa de una muela abrasiva a láminas. Telas abrasivas de 2 capas para una capacidad de abrasión muy elevada y una duración doble.

Aplicación:

Uso en superficies y cantos.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	36
Ø de muela	125 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm

Plato portante	Plato de apoyo de tejido de vidrio
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		