

**Llave de impacto sin batería, Tipo: GDX18V210C****Datos de pedido**

Número de pedido	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Potente atornillador reversible de impacto con 2 modos de funcionamiento para metal y madera. Con **Bluetooth Connectivity**.

- **Portaherramientas especial combinado cuadrado de 1/2 pulgada y hexagonal de 1/4 pulgada.**
- **Control de potencia de 3 niveles para pares diferentes con aplicaciones diversas.**
- **Otros parámetros y modos de funcionamiento ajustables individualmente a través de la aplicación Toolbox.**

**Suministro:**

Versión sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

**Descripción técnica**

Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
-------------------------------	---------

Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Frecuencia de impactos	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Empleo típico	Strong
Tensión de batería	18 V
Par de giro máximo duro	210 Nm
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M16
Quality Dress	GDX18V210C
Peso	1,2 kg
Vibraciones máximas según EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono interior, cuadrado macho
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	4 Ah
Niveles de par de giro	3
par inicial de arranque máximo	370 Nm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Tipo de producto	Atornillador de impacto