



Sopladores de aire caliente con batería, Tipo: GHG18V50



Datos de pedido

Número de pedido	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Soplador de aire caliente con batería con 2 niveles de temperatura (300° / 500°)

- **Calentamiento rápido, solo 6 segundos hasta 300°.**
- **Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo.**
- **Compatible con todas las boquillas para sopladores de aire caliente con cable de Bosch.**

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incl. L-BOXX, boquilla reflectora y boquilla reductora.

Nota:

Baterías, juegos de arranque y cargadores adecuados para el sistema Bosch 18 V en los n.º 073851 – n.º 073858 y n.º 073863 – n.º 073867.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Quality Dress	GHG18V-50
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso	590 g

Temperatura del aire	300 - 500 °C
Caudal de aire	175 l/min
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tensión de batería	18 V
Número de niveles de temperatura	2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Soplador aire caliente