



Llave de impacto, Tipo: GDS1050HC



Datos de pedido

Número de pedido	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Atornillador reversible de impacto de 3/4 pulgadas con tecnología Brushless **BITURBO** y **Bluetooth Connectivity**.

- **3 niveles de velocidad / par de giro.**
- **2 modos de funcionamiento para metal y madera.**
- **Otros parámetros ajustables individualmente a través de la aplicación Toolbox.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

Descripción técnica

Par de giro máximo duro	1050 Nm
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M24
Empleo típico	Heavy Duty
Portaherramientas dimensiones	3/4 pul

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tensión de batería	18 V
Vibraciones máximas según EN	13,5 m/s ²
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Frecuencia de impactos	0 - 2600 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Suministro de energía	a batería
Peso	2,9 kg
Capacidad de la batería	8 Ah
Quality Dress	GDS18V-1050HC
par inicial de arranque máximo	1700 Nm
Niveles de par de giro	3
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Tipo de producto	Atornillador de impacto