



## Fresa de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 25mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 290231 25     |
| GTIN              | 4030741902109 |
| Clase de artículo | 29H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

### Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| para $\varnothing$ de moleta $d_1$                | 25 mm                    |
| Casquillo MD, disco de protección, tornillo       | 299920 7                 |
| para ancho de moleta b                            | 6 mm                     |
| Intervalo de trabajo                              | 10 - 300 mm              |
| para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$ | 8 mm                     |
| para el perfil de la moleta                       | RAA 1×BR30°              |
| para el perfil de la moleta                       | RAA 1×BL30°              |
| para el perfil de la moleta                       | RBR30° 1×AA              |
| para el perfil de la moleta                       | RBL30° 1×AA              |
| para el perfil de la moleta                       | RBR45° 1×BL15°           |
| para el perfil de la moleta                       | RBL45° 1×BR15°           |
| Tipo de producto                                  | Herramienta de moleteado |

