



Herramienta de moletear ECO universal, Tamaño del mango: 12Xmm



Datos de pedido

Número de pedido	290036 12X
GTIN	4030741933240
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.

Descripción técnica

Intervalo de trabajo	8 - 200 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
para \varnothing de moleta d_1	20; 25 mm
Espiga corredera	299911 8
para ancho de moleta b	8 mm
Anchura del mango	12 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

