



## Fresa de moletear Eco universal, Tamaño del mango: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290242 25
GTIN	4030741949456
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

**Montaje modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.** Ajuste del diámetro de fabricación con la ayuda de una escala.

### Descripción técnica

Intervalo de trabajo	10 - 250 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 9
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	8 mm
para ancho de moleta b	6 mm
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	25 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR15°
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

