

**Cinta abrasiva Actirox AK890Y (CER), 75×2000 mm, Tamaño de grano: 36****Datos de pedido**

Número de pedido	558381 36
GTIN	4018875090541
Clase de artículo	56V

Descripción**Ejecución:**

Cinta abrasiva **Actirox AK890Y** con grano abrasivo de cerámica de forma geométrica **con un rendimiento de abrasión más elevado y agresivo**. La capa suplementaria abrasiva para rectificado (**TOP SIZE**) proporciona un rectificado frío y una vida útil extraordinaria. Base de poliéster en Y resistente para la aplicación en **máquinas rectificadoras estacionarias**.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente apropiado para **acero inoxidable y superaleaciones**.

Descripción técnica

Tamaño de grano	36
Serie	AK890Y
Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	75 mm
Cinta abrasiva longitud	2000 mm
Atributo del nombre de producto	75×2000 mm

Tipo de producto

Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado	35-40 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	32-38 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20-25 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	32-38 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	25-30 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20-25 m/s	H
INOX	adecuado	18-30 m/s	
Ti	adecuado con restricciones	10-20 m/s	
GG(G)	adecuado	30-45 m/s	K
CuZn	adecuado	35-45 m/s	N
Uni	adecuado		
seco	adecuado		