



Microscopio estéreo con base de luz incidente, sin iluminación, Tipo: M50



Datos de pedido

Número de pedido	491753 M50
GTIN	7630003572254
Clase de artículo	49B

Descripción

Ejecución:

- Gama de productos modular y, por lo tanto, adaptación óptima del microscopio a la aplicación.
- Sistema óptico adaptado parfocal: La nitidez se mantiene constante al cambiar de ampliación.
- Diseño ergonómico.
- La versión ESD evita daños por descargas estáticas.

Cambiador de aumentos de cinco niveles: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Suministro:

Soporte para óptica, tubo inclinado binocular 45°, 2 oculares para personas que llevan gafas, objetivo acromático 1,0x, soporte, funda protectora antipolvo (antiestática).

Base para luz incidente, incl. inserto de mesa negro/blanco.

Partes opcionales:

Iluminación LED n.º 491755 e iluminación de luz por transmisión n.º 491777 tam. BLI.

Nota:

Tener en cuenta el volumen de suministro, dado que las imágenes del producto pueden diferir ligeramente.

Descripción técnica

Zoom	5:1
Sistema óptico	Greenough parfocal
Profundidad de nitidez	13,7 mm
Ø campo visual	5,75 - 36,5 mm
Ampliación (múltiplo)	6,3 - 40
Base anchura	278 mm
Ocular	10×/23B
Distancia de trabajo	89,6 mm
Serie	M
Base longitud	301 mm
Tipo de producto	Estereoscopio