



Microscopio estéreo con soporte de brazo articulado, sin iluminación, Tipo: M50



Datos de pedido

Número de pedido	491754 M50
GTIN	2050002078222
Clase de artículo	49B

Descripción

Ejecución:

- **Gama de productos modular y, por lo tanto, adaptación óptima del microscopio a la aplicación.**
- **Sistema óptico adaptado parfocal: La nitidez se mantiene constante al cambiar de ampliación.**
- **Diseño ergonómico.**
- **La versión ESD evita daños por descargas estáticas.**

Cambiador de aumentos de cinco niveles: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Suministro:

Soporte para óptica, tubo inclinado binocular 45°, 2 oculares para personas que llevan gafas, objetivo acromático 1,0x, soporte, funda protectora antipolvo (antiestática).

Soporte de brazo articulado.

Partes opcionales:

Iluminación LED n.º 491755 e iluminación de luz por transmisión n.º 491777 tam. BLI.

Nota:

Tener en cuenta el volumen de suministro, dado que las imágenes del producto pueden diferir ligeramente.

Descripción técnica

Base longitud	260 mm
Profundidad de nitidez	13,7 mm
Distancia de trabajo	89,6 mm
Sistema óptico	Greenough parfocal
Ampliación (múltiplo)	6,3 - 40
Serie	M
Ocular	10×/23B
Ø campo visual	5,75 - 36,5 mm
Zoom	5:1
Base anchura	220 mm
Tipo de producto	Estereoscopio