

Garant**Mesa de pie, Tipo: 750****Datos de pedido**

Número de pedido	974204 750
GTIN	4062406785819
Clase de artículo	9GC

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Mesa alta de perfil de chapa de acero con canales para cables integrados debajo del tablero de la mesa. Con 2 pasacables en las patas de mesa (adecuado para enchufes Schuko). Tablero de trabajo y fondo intermedio de tablero de bambú de 25 mm de grosor, tratado al aceite libre de residuos. Bandeja inferior regulable en altura.

Lacado:

Patatas y bastidor de base antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1080 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 750 mm

Tablero de trabajo grosor: 25 mm

Rango de ajuste de altura de la bandeja inferior: 306 - 906 mm

Descripción técnica

Altura	1080 mm
--------	---------

Anchura	750 mm
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Profundidad	750 mm
Rango de ajuste de altura de la bandeja inferior	306 - 906 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Grosor de plaquita	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de oficina