

Garant**Prolongación de metal duro integral para fresa con rosca $\varnothing d = 25$ mm, Rosca M \times L: M12X156****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 301366 M12X156 |
| GTIN | 4062406786014 |
| Clase de artículo | 31Z |

Descripción**Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| \varnothing exterior D | 23 mm |
| Longitud total L_{tot} | 156 mm |
| Longitud útil L_1 | 100 mm |
| Rosca M | M12 |
| \varnothing de la perforación D_1 | 12,5 mm |
| \varnothing del mango d | 25 mm |
| Adaptador | $\varnothing d = 25$ mm |
| Refrigeración interior | sí |
| Oscilación | amortiguado |
| Tipo de producto | Anillo patrón |

