


Garant**Prolongación de metal duro integral para fresa con rosca $\varnothing d = 25$ mm, Rosca M \times L: M12X196****Datos de pedido**

Número de pedido	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

Descripción técnica

\varnothing de la perforación D_1	12,5 mm
\varnothing del mango d	25 mm
Rosca M	M12
\varnothing exterior D	23 mm
Longitud útil L_1	140 mm
Longitud total L_{tot}	196 mm
Adaptador	$\varnothing d = 25$ mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

