

Garant**Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora $\varnothing d = 16$ mm,
Rosca M \times L: M8X135****Datos de pedido**

Número de pedido	301383 M8X135
GTIN	4062406786106
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

Descripción técnica

\varnothing de la perforación D_1	8,5 mm
\varnothing exterior D	12,8 mm
\varnothing del mango d	16 mm
Longitud total L_{tot}	135 mm
Rosca M	M8
Longitud útil L_1	80 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

