

Garant**Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora $\varnothing d = 20$ mm,
Rosca M \times L: M10X80****Datos de pedido**

Número de pedido	301384 M10X80
GTIN	4062406786113
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	80 mm
Longitud útil L_1	20 mm
\varnothing del mango d	20 mm
Rosca M	M10
\varnothing exterior D	15,4 mm
\varnothing de la perforación D_1	10,5 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

