

**Garant****Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora  $\varnothing d = 20$  mm,  
Rosca M  $\times$  L: M10X100****Datos de pedido**

Número de pedido	301384 M10X100
GTIN	4062406786120
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

**Aplicación:**

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ de la perforación $D_1$	10,5 mm
$\varnothing$ del mango d	20 mm
Rosca M	M10
Longitud total $L_{tot}$	100 mm
Longitud útil $L_1$	40 mm
$\varnothing$ exterior D	15,4 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

