

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M ×
Longitud L1: M10X75****Datos de pedido**

Número de pedido	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Rosca M	M10×75
Ø exterior D	28 mm
Longitud útil L ₁	75 mm
Longitud de voladizo medida A	94 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca