


**Garant**

**Cono de contracción térmica 3°, delgado, HSK-A 100 A = 120, Ø de sujeción: 10mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	308322 10
GTIN	4062406787059
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**
- **Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).**

**Calidad de equilibrado 2,5/25 000 rpm.** Con RFID/perforación Ballufchip.

**Aplicación:**

- **Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.**
- **Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.**

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.º 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø exterior D	26 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 120

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica