

**Garant**

**Cono de contracción térmica, fino, largo 4°30', HSK-A 100 A = 120, Ø de sujeción D1: 8mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	308339 8
GTIN	4062406787080
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Inclinación exterior 4°30'.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**Aplicación:**

- **En zonas de acceso especialmente difícil.**
- **Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.**

**Partes opcionales:**

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongaciones de contracción n.º 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø exterior D	30 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 120
Norma asiento	DIN 69893

Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica