



Tuerca de apriete ER CENTRO P HDC, Tipo HDC para ER: 32HDC



Datos de pedido

Número de pedido	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Clase de artículo	34F

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

MiniSchlank = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

Cónico = todos los tamaños con "C".

Estándar = todos los otros tamaños.

Con rosca fina trapecoidal para fuerzas tensoras elevadas. Guía doble extralarga de la tuerca de apriete ER. Tuerca de apriete con rodamiento de bolas para pares de apriete superiores.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER de precisión n.º 308981 – 308986, HP n.º 309376 – 309378 y para

Pinzas de sujeción para macho para roscar n.º 309414; 309418, llave de rodillo HDC n.º 309754; 309756.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

Gama de sujeción: 2 - 20 mm

Longitud total L: 27 mm

Ø exterior D: 53 mm
Par de apriete máximo: 180 Nm
Rosca: Tr42×1

Descripción técnica

Gama de sujeción	2 - 20 mm
Ø exterior D	53 mm
Par de apriete máximo	180 Nm
Longitud total L	27 mm
Rosca	Tr42×1
Tipo de producto	Tuerca de apriete