



Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX Center Line, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Clase de artículo	24V

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8

Descripción técnica

f	1,95 mm
Refrigeración interior	no
Ø D	4 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	0,16 mm
Radio R	0,15 mm
Quality Dress	AHC2CBN8
Longitud útil	20,3 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		

húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado
Aire	adecuado