

Garant GRIDLINE

Carros de taller ESD, 20×16G, Cantidad de cajones: 8**Datos de pedido**

Número de pedido	971750 8
GTIN	4062406783853
Clase de artículo	9GD

Descripción**Ejecución:**

Carro de taller **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Bandeja de chapa de acero conductora con recubrimiento de polvo, y bandeja conductora adicional con departamentos para piezas pequeñas y soporte para botes de poliamida, resistente a los arañazos y protector de superficies.

Ruedas conductoras eléctricamente con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas, con recubrimiento de rodadura que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protección de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Provisto de cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Adecuado para el uso en EPA con recubrimiento de suelo conductor. La puesta a tierra se realiza a través de las ruedas; no se necesita una conexión de puesta a tierra separada. Todas las piezas de plástico están realizadas con capacidad conductora para evitar cargas en la superficie.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

Descripción técnica

Cajón anchura útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Anchura	800 mm
Profundidad	500 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Cajones superficie útil en G	20×16
Peso	78 kg
Cajón profundidad útil en G	16
Altura	1000 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×16G
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Carros de taller

