

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Tipo: 20/2****Datos de pedido**

Número de pedido	274170 20/2
GTIN	4062406785475
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro $D_{\min.} = 14$ mm.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Longitud total L	88 mm
$t_{\max.}$ mecanizado interior	3 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	30 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar