

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Tipo: 25/2****Datos de pedido**

Número de pedido	274171 25/2
GTIN	4062406790332
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro $D_{\min.} = 14$ mm.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	1,5 mm
Longitud total L	103 mm
$t_{\max.}$ mecanizado interior	5 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	40 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar