

**Aspirador en seco, Denominación del fabricante: VHS120CB****Datos de pedido**

Número de pedido	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Clase de artículo	07D

**Descripción****Ejecución:**

Aspiradores industriales de alta calidad y muy duraderos Nilfisk CFM „Grey Line“.

**Función:**

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

**Nota:**

Encontrará accesorios adecuados en 078551-078552.

**Descripción técnica**

Volumen de depósito	37 l
Tensión de red	230 V
Interruptor ON/OFF	sí
Diámetro nominal de la conexión	50 mm
Anchura	570 mm
Sistema de filtros	Filtro de estrella

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud	560 mm
Clase de polvo – aspirador	M
Limpieza de filtro	vibrador de filtro manual
Peso	38 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	74 dB(A)
Consumo de potencia	2000 W
Clase de protección IP	IP 44
Altura	1015 mm
Tipo de filtro	Filtro de poliéster
Frecuencia de red	50 Hz
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo