



Surtidos hidráulicos, Tipo: ECO



Datos de pedido

Número de pedido	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Surtidos hidráulicos confeccionados en el área de trabajo de 700 bar con todos los componentes necesarios para la conexión a cilindro hidráulico de simple y doble efecto corriente.

- **Bomba manual de 1,0 litros de 2 niveles para un progreso del trabajo rápido.**
- **Mangueras 100 % probadas a presión para una presión máxima de 720 bar fabricada conforme a la norma ISO 22384.**
- **De serie con el sistema de identificación de mangueras CEJN CIS para la máxima seguridad.**
- **Rosca de conexión de 3/8 pulgada NPT, sistema de acoplamiento según ISO 14540. Compatibilidad con más del 80 % de los sistemas hidráulicos disponibles en el mercado.**
- **Todos los componentes se pueden pedir por separado.**

Juego de iniciación con todos los componentes básicos necesarios.

Suministro:

Bomba hidráulica, juego de mangueras, boquillas de conexión, **sin llenado de aceite.**

Nota:

Las bombas hidráulicas se deben llenar con aceite hidráulico antes de su uso. Se recomienda el uso de aceites según ISO VG 15 o ISO VG 22.

Descripción técnica

Conexión hidráulica	3/8 NPT pul
---------------------	-------------

Presión de trabajo	700 bar
Número de grados de presión	2
Volumen de depósito utilizable	1000 ml
Longitud de manguera	2 m
Tipo de producto	Surtido hidráulico