



## Surtidos hidráulicos, Tipo: PRO



### Datos de pedido

Número de pedido	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos hidráulicos confeccionados en el área de trabajo de 700 bar con todos los componentes necesarios para la conexión a cilindro hidráulico de simple y doble efecto corriente.

- **Bomba manual de 1,0 litros de 2 niveles para un progreso del trabajo rápido.**
- **Mangueras 100 % probadas a presión para una presión máxima de 720 bar fabricada conforme a la norma ISO 22384.**
- **De serie con el sistema de identificación de mangueras CEJN CIS para la máxima seguridad.**
- **Rosca de conexión de 3/8 pulgada NPT, sistema de acoplamiento según ISO 14540. Compatibilidad con más del 80 % de los sistemas hidráulicos disponibles en el mercado.**
- **Todos los componentes se pueden pedir por separado.**

Juego profesional con componentes adicionales para un avance eficiente y rápido del trabajo.

- **Juego de mangueras con acoplamiento y entrerroscas para la conexión y desconexión rápida de los componentes.**
- **Manómetro para controlar la presión.**
- **Maleta estable ABS con inserto de espuma para un almacenamiento seguro y un transporte fácil al lugar de aplicación.**

#### Suministro:

Bomba hidráulica, juego de mangueras con entrerrosca y acoplamiento, manómetro, bloque de empalme, acoplamiento para el lado del cilindro, maleta de transporte estable, **sin llenado de aceite.**

**Nota:**

Las bombas hidráulicas se deben llenar con aceite hidráulico antes de su uso. Se recomienda el uso de aceites según ISO VG 15 o ISO VG 22.

## Descripción técnica

Número de grados de presión	2
Volumen de depósito utilizable	1000 ml
Presión de trabajo	700 bar
Conexión hidráulica	3/8 NPT pul
Longitud de manguera	2 m
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Surtido hidráulico