



Destornillador de desconexión eléctrico, Tipo: S8120-2000



Datos de pedido

Número de pedido	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

El destornillador eléctrico PRO de la serie S8 incluye una amplia gama de diferentes modelos que ofrecen altas velocidades y precisión. El destornillador S8 de diseño ergonómico ofrece una solución Plug-and-Play para tareas de montaje con pares de apriete reducidos. La serie S8 está diseñada para mejorar la calidad y la eficiencia.

- **Con acoplamiento de desconexión**
- **Par de giro ajustable**
- **Manejo sencillo**

Idóneo para :

Uniones roscadas en serie con soporte de hojas de cambio rápido para hojas E 6,3

Nota:

Encontrará el adaptador de alimentación correspondiente en: N.º 070235 tam. ADAPTER

Intervalo de par: 15 - 120 cNm

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 1400 - 2000

Portaherramientas dimensiones: 1/4 pul

Portaherramientas perfil de accionamiento: Hexágono

Portaherramientas forma: E

Forma constructiva: Barra

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	67 dB(A)
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Intervalo de par	15 - 120 cNm
Quality Dress	S8120-2000

Forma constructiva	Barra
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	1400 - 2000
Peso	0,46 kg
Portaherramientas forma	E
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono
Tipo de producto	Destornillador de barra