

ELTEN**Zapato abotinado negro/rojo HANNAH XXTL low ESD, S3, Número de zapato UE: 37****Datos de pedido**

Número de pedido	092747 37
GTIN	4030839354148
Clase de artículo	09P

Descripción**Ejecución:**

Zapato de seguridad de señora HANNAH XXTL Low.

- **Material superior hidrófobo de microfibra y textil.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady X.**
- **Suela PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antideslizante.**
- **Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.**
- **Dotación sin cuero.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Propiedad de la suela: Suela de rebote

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Sexo	Señora
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección	S3
Número de zapato UE	37
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela de rebote
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad