

ELTEN**Zapato abotinado negro/rojo HANNAH XXTL low ESD, S3, Número de zapato UE: 40****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092747 40 |
| GTIN | 4030839354179 |
| Clase de artículo | 09P |

Descripción**Ejecución:**

Zapato de seguridad de señora HANNAH XXTL Low.

- **Material superior hidrófobo de microfibra y textil.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady X.**
- **Suela PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antideslizante.**
- **Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.**
- **Dotación sin cuero.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Propiedad de la suela: Suela de rebote

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero |
| Clase de protección | S3 |
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Sexo | Señora |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Número de zapato UE | 40 |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Propiedad de la suela | Suela de rebote |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |