



Reloj comparador de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/58mm



Datos de pedido

Número de pedido	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con **protección contra los golpes**. Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Ø vástago de fijación h6	8 mm
Capacidad de medición	0 - 10 mm
Calibración	C1
Fuerza de medición	0,56 - 0,84 N
Lectura por vuelta de indicador	1 mm

Valor de división de escala	0,01 mm
Lectura	1/100 mm
Ø de carcasa	58 mm
Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	15 µm
Esfera numérica giratoria	sí
Marcas de tolerancia ajustables	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5
CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10