



Reloj comparador de precisión IP67, con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/61,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores de precisión **con protección contra golpes, salpicaduras de agua, aceite y suciedad**. Perno de medición en el mango con fuelle de goma, obturado en el extremo superior con la chapa de protección. Panel posterior obturado, cristal de reloj y anillo exterior atornillado firmemente. Ø del vástago de sujeción 8 mm h6.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Norma	DIN 878
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Valor de división de escala	0,01 mm

Ø vástago de fijación h6	8 mm
Clase de protección IP	IP 67
Ø de carcasa	61,5 mm
Calibración	C1
Fuerza de medición	1,04 - 1,56 N
Lectura	1/100 mm
Capacidad de medición	0 - 10 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	15 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5
CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10