



Reloj comparador pequeño IP67, con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 5/40



Datos de pedido

Número de pedido	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, Ø del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Esfera amarilla para una mejor lectura.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,63 - 0,77 N
Lectura por vuelta de indicador	0,5 mm
Clase de protección IP	IP 67

Ø vástago de fijación h6	8 mm
Capacidad de medición	0 - 5 mm
Valor de división de escala	0,01 mm
Calibración	C1
Ø de carcasa	40 mm
Esfera numérica giratoria	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm

023000 10